

[illegible]

277	PR	277BPR0360	673,6	676,2	5,7	8,2	8,7								
277	PR	277BPR0365	676,2	689,0		8,2	8,7					8,2	8,7		
277	PR	277BPR0375	692,6	708,1	6,0		8,4				6,0		8,4		
277	PR	277BPR0380	708,1	726,6	5,2	11,2	12,2				5,2	11,2	12,2		
277	PR	277BPR0385	726,6	730,6	5,2	4,7	7,2				5,2	4,7	7,2		
277	PR	277BPR9510	0,0	8,7	5,5										
277	PR	277BPR9520	8,7	10,7	5,5										
277	PR	277BPR9530	10,7	16,4	5,5										
277	PR	277BPR9540	16,4	18,4	5,5										
280	PR	280BPR0180	6,6	32,8		8,2									
280	PR	280BPR0187	32,8	40,3	5,6	8,2									
280	PR	280BPR0190	40,3	70,7		8,2									
280	PR	280BPR0330	255,1	294,1		8,7									
280	PR	280BPR0350	294,1	318,1		8,7									
369	PR	369BPR0470	0,0	1,0	5,0	3,4					5,0	3,4			
369	PR	369BPR0473	1,0	4,4	5,1	3,3					5,1	3,3			
369	PR	369BPR0480	4,4	22,3	5,5	9,6									
369	PR	369BPR0490	22,3	37,0	5,5	3,5									
369	PR	369BPR0495	37,0	39,2	5,8		20,0								
369	PR	369BPR0500	39,2	51,8	6,0		12,6								
369	PR	369BPR0540	71,1	88,2	6,3										
369	PR	369BPR0543	88,2	89,4	5,7						5,7				
369	PR	369BPR0550	91,0	101,5	6,3	7,3									
369	PR	369BPR0575	110,3	125,9	5,6		12,1								
369	PR	369BPR0580	125,9	130,1	5,5	4,8					5,5	4,8			
369	PR	369BPR0590	130,1	137,2	5,3		7,0				5,3		7,0		
369	PR	369BPR0615	137,2	148,1	5,4						5,4				
369	PR	369BPR0620	148,1	158,1	5,0		8,5				5,0		8,5		
369	PR	369BPR0630	158,1	160,3	5,3		9,0				5,3				
369	PR	369BPR0650	160,3	167,9	5,3		9,0				5,3		9,0		
369	PR	369BPR0665	174,4	178,9	5,9	7,0	8,4								
369	PR	369BPR0670	178,9	182,9	4,5	16,1	19,7				4,5	16,1	19,7		
369	PR	369BPR0675	182,9	187,7	5,7										
369	PR	369BPR0680	187,7	190,4	5,5	7,0	12,2								
369	PR	369BPR0705	212,8	214,4	5,5	12,5	13,3								
369	PR	369BPR0710	214,4	220,8	5,5	4,8									
369	PR	369BPR0715	220,8	226,3	5,5										
369	PR	369BPR0725	228,9	231,8	5,5										
369	PR	369BPR0730	231,8	239,4	5,5										
369	PR	369BPR0735	239,4	250,2	5,5										
369	PR	369BPR0738	250,2	250,7	5,5						5,5				
369	PR	369BPR0740	250,7	270,8	5,5										
369	PR	369BPR0750	270,8	284,4	5,5										
369	PR	369BPR0760	284,4	295,9	5,5										
369	PR	369BPR0770	295,9	332,8	5,5										
369	PR	369BPR0790	343,9	370,4	5,5										
369	PR	369BPR0795	370,4	394,4	5,1										
369	PR	369BPR0810	430,3	456,1	5,7										
369	PR	369BPR0830	456,1	472,9		12,2	12,2								
369	PR	369BPR0870	483,6	507,6	5,0	10,7	11,4								
373	PR	373BPR0320	171,9	183,4	5,5						5,5				
373	PR	373BPR0330	183,4	199,3	6,6		10,0								
373	PR	373BPR0350	199,3	222,5	5,6										
373	PR	373BPR0375	228,4	245,9	6,1										
373	PR	373BPR0390	264,4	282,7	5,7	12,2									
373	PR	373BPR0400	282,7	306,1	5,9		10,2								
373	PR	373BPR0410	306,1	322,8	5,0	8,2	8,7								
373	PR	373BPR0425	322,8	328,2	5,0	8,2	8,8								
373	PR	373BPR0430	328,2	333,9	5,5		8,8								
373	PR	373BPR0435	333,9	351,9		10,0	10,5								
373	PR	373BPR0440	351,9	382,4	5,1	8,3	9,7								
373	PR	373BPR0530	548,5	587,5		8,7									
373	PR	373BPR0550	587,5	611,5		8,7									
376	PR	376BPR0130	0,0	8,6	5,4	7,2									
376	PR	376BPR0145	29,6	35,5	5,5										
376	PR	376BPR0150	35,5	43,2	5,9	8,3	9,7								
376	PR	376BPR0155	43,2	74,5	5,9										
376	PR	376BPR0180	111,2	121,4	5,5	10,1	11,1								
376	PR	376BPR0185	121,4	134,1	5,3	10,8	11,6								
376	PR	376BPR0193	135,1	139,5	5,5	10,3	11,5								
376	PR	376BPR0195	139,5	144,2	5,5	12,6	14,2								
376	PR	376BPR0199	144,2	154,5	5,1	8,6									
376	PR	376BPR0203	154,5	156,7	5,5	11,3	14,0								
376	PR	376BPR0204	156,7	168,0	5,0	9,0	15,5				5,0	9,0	15,5		
376	PR	376BPR0205	168,0	171,6	5,5						5,5				
376	PR	376BPR0207	175,9	180,9	5,5	13,5	15,2				5,5	13,5	15,2		
376	PR	376BPR0209	180,9	182,8	5,5	15,0					5,5	15,0			
376	PR	376BPR0210	182,8	189,0	6,1	13,0					6,1	13,0			
376	PR	376BPR0215	189,0	195,4	5,4	6,4	9,4								
376	PR	376BPR0217	195,4	200,4	5,5	6,4	9,0				5,5	6,4	9,0		
376	PR	376BPR0220	200,4	210,5	5,5	4,1					5,5	4,1			
376	PR	376BPR0225	210,5	213,5	5,5						5,5				
376	PR	376BPR0240	216,6	222,1	5,5										
376	PR	376BPR0250	222,1	228,5	5,5	4,8									
376	PR	376BPR0255	228,5	230,1	5,5	12,5	13,3								
376	PR	376BPR0265	231,4	242,0	5,5	8,7	10,1								
376	PR	376BPR0275	246,3	263,2	4,5										
376	PR	376BPR0330	379,6	404,1	5,5										
376	PR	376BPR0350	423,5	433,2	5,5										
376	PR	376BPR0390	468,9	480,4	5,5						5,5				
376	PR	376BPR0400	480,4	490,9	5,5						5,5				
376	PR	376BPR0410	490,9	498,5	5,0						5,0				
376	PR	376BPR0415	498,5	506,9	6,0						6,0				
376	PR	376BPR0420	506,9	547,5	5,7						5,7				
376	PR	376BPR0425	547,5	554,5	5,5		12,0				5,5		12,0		
376	PR	376BPR0430	554,5	563,2	5,5										
376	PR	376BPR0435	563,2	565,2	5,5										
376	PR	376BPR0440	565,2	570,9	5,5										
376	PR	376BPR0445	570,9	572,9	5,5										
376	PR	376BPR0450	572,9	587,8	5,5						5,5				
376	PR	376BPR0455	587,8	601,5	5,5	12,5					5,5	12,5			
376	PR	376BPR0460	601,5	602,4	5,5						5,5				
376	PR	376BPR0480	615,2	645,3	5,9	8,3					5,9	7,8			

376	PR	376BPR9000	0,0	5,3	5,5										
376	PR	376BPR9020	0,0	1,5	5,5										
376	PR	376BPR9030	1,5	8,6	5,5										
376	PR	376BPR9040	8,6	10,0	5,5										
376	PR	376BPR9280	0,0	32,3	5,0										
376	PR	376BPR9520	2,1	8,0	6,5					6,5					
376	PR	376BPR9530	8,0	11,8	6,5										
376	PR	376BPR9531	11,8	18,3	5,0										
466	PR	466BPR0007	1,3	2,9	5,5	12,5	13,3								
466	PR	466BPR0010	2,9	9,3	5,5	4,8									
466	PR	466BPR0015	9,3	14,8	5,5										
466	PR	466BPR0025	17,4	20,3	5,5										
466	PR	466BPR0030	20,3	27,9	5,5										
466	PR	466BPR0160	429,3	430,1		8,2									
466	PR	466BPR0170	433,1	435,3	5,6	6,0									
469	PR	469BPR0030	12,7	15,4	5,0	8,1									
469	PR	469BPR0040	15,4	21,4	5,0	8,1									
469	PR	469BPR0050	21,4	33,0	5,0	8,1									
469	PR	469BPR9000	0,0	1,8	5,1	13,3									
476	PR	476BPR0040	53,3	93,3		7,0									
476	PR	476BPR0060	122,4	127,4	5,5					5,5					
476	PR	476BPR0065	127,4	129,3	5,5					5,5					
476	PR	476BPR0070	129,3	132,9	5,5					5,5					
476	PR	476BPR0080	132,9	142,8	5,5					5,5					
476	PR	476BPR0085	142,8	143,7	5,5					5,5					
476	PR	476BPR0090	143,7	151,3	5,4	10,3				5,4	10,3				
476	PR	476BPR0094	156,0	172,7	5,4	10,3									
476	PR	476BPR0095	172,7	195,8	5,2	10,6									
476	PR	476BPR0100	195,8	197,7	5,3										
476	PR	476BPR0110	197,7	257,7	5,8	7,2									
476	PR	476BPR0120	257,7	273,8	5,8	7,2									
476	PR	476BPR0125	273,8	277,9	5,8	7,2									
476	PR	476BPR0130	277,9	306,1	5,8	7,2									
476	PR	476BPR0140	306,1	325,4	5,8	7,2									
476	PR	476BPR0145	325,4	342,4	5,8	7,2									
476	PR	476BPR0150	344,1	358,9	5,8	7,2									
476	PR	476BPR0153	358,9	361,2		7,2									
476	PR	476BPR0157	361,2	363,9		7,2									
476	PR	476BPR0160	363,9	366,1	5,6	6,0									
487	PR	487BPR0155	175,5	178,5	6,5										
487	PR	487BPR0165	180,5	183,5	5,5										
487	PR	487BPR0170	183,5	188,6	5,5	9,7									
487	PR	487BPR0330	491,0	506,9	6,6		10,0								
487	PR	487BPR0340	506,9	518,4	5,5					5,5					