

| MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO PARA FINS DE CONSULTA PÚBLICA | |
|---|---|
| Aplicação | Para uso laboratorial |
| Descrição/ Diferencial do equipamento | Chapa de aquecimento de ceramica branca reflexiva resiste alcalis e acidos, composta por Protetores de borda de gotejamento contra derramamentos; Base de aluminio fundido a quente duravel; suporte de anel embutido; Cabo de tres fios aterrado; A luz indicadora HOT TOP alerta quando a placa superior esta demasiado quente para tocar Para 120V 60Hz; Controle de velocidade analogico variavel de 100 a 1200rpm - agite ate 0,52 gal. (2L) de agua; vem com montagem de haste de suporte e barra de agitacao revestida a PTFE - aplicacao: Chapa de Aquecimento para produtos e materias primas durante o processo de desenvolvimento de produtos cosmeticos |
| Foto |  |
| Fabricante/Marca | FISHER SCI |
| Peso Liquido | 7,143 kgs |
| Modelo | CHAPA DE AQUECIMENTO |
| | |
| | |